

**Garant****Draaiwisselplaat middelruwe bewerking VCGT, HB7310, Grootte / aantal:  
160404/30****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2689 160404/30
GTIN	4067263098737
Artikelklasse	GGN

**Technische beschrijving**

Inhoud	261458 HB7310
Snijdiepte $a_p$	0,25 - 2,5 mm
Voeding $f$	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	250 - 600 mm/min
Aantal	30
Soort	HB7310
Spaanbreker	AM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

## Accessoires

VC.T 160404 Soort HB7310

261458 HB7310