

**Garant****T-groeffrees, Weldonschacht, Ø D / Zeff: 25/2mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	218300 25/2
GTIN	4045197608079
Artikelklasse	210

**Omschrijving****Uitvoering:**

Schachtfrees met spanvlak en inwendige koeling. Sterke verjonging in het effectieve gebied om in zeer smalle sleuven te kunnen worden ingevoerd. Corrosiewerende oppervlaktebehandeling.

**Toepassing:**

Voor het maken van groeven en sleuven volgens DIN 650.

**Opmerking:**

Bij voorkeur met inwendige koeling werken om voor een optimale spaanafvoer te zorgen. GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 1,2** met steel nr. **674252 maat 8IP** gebruiken.

**Technische beschrijving**

geschikte wisselplaat	SP.T 060304
Schacht-Ø D <sub>s</sub> h6	16 mm
Totale lengte L <sub>totaal</sub>	82 mm
Effectief aantal snijkanten Z <sub>eff</sub>	2
Wisselplaatschroevenset	219840 (8IP; 1,2 Nm)
Kraag-Ø d <sub>1</sub>	13 mm
Afkoppellengte L <sub>1</sub>	31 mm
Snijkant-Ø D <sub>c</sub>	25 mm
Groefhoogte a <sub>p</sub>	11 mm

Hoekfasehoek	90 graden
Aantal wisselplaten	4
Schachtuitvoering	Weldonschacht
Inwendige koeling	ja
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Spiebaanfrees

## Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 8IP	674252 8IP
Wisselplaatschroevenset10-delig	219840