

**Digitale schuifmaat, meetbereik: 150 mm ABS, Aantal schuifmaten: 3****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 412822 3      |
| GTIN          | 4067263100003 |
| Artikelklasse | 42A           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Groot, contrastrijk digitaal display. De meetvlakken zijn ultrafijn gelept. Digitale schuifmaat met **absolute meetschaal**, geen nulstelling nodig. Elektronica wordt na ca. 5 minuten automatisch uitgeschakeld en wordt door eenvoudig aanschuiven ingeschakeld.

- **Zeer hoge nauwkeurigheid dankzij glasliniaal.**
- **De elektronica is van de behuizing losgekoppeld en rechtstreeks op het schuifgedeelte aangebracht. De meetkracht wordt rechtstreeks op de meetbekken overgebracht. Daardoor is de schuifmaat minder gevoelig voor fouten en gaat deze langer mee.**
- **Met robuuste metalen behuizing.**

**Levering:**

3 x **schuifmaat** nr. 412821 gr. 150. Inclusief batterij nr. 081560 maat CR2032.

**Technische beschrijving**

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Energievoorziening         | Batterijvoeding |
| Kalibratie                 | A1              |
| Norm                       | ISO 13385       |
| Beklengte                  | 40 mm           |
| Dieptemaat                 | hoekig 3,7×1,3  |
| Automatische uitschakeling | ja              |

|                                           |                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| Dieptemaat aanwezig                       | ja                                   |
| Meetbereik                                | 0 - 150 mm                           |
| Aantal inbegrepen batterijen              | 3                                    |
| Aflezings                                 | 0,01 mm                              |
| Aflezings                                 | 0,0005 inch                          |
| Meetafwijking E MPE                       | ±0,03 mm                             |
| Meetwaarde vastleggen                     | eenmalige instelling van het nulpunt |
| Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's | 081560 CR2032                        |
| Aflezings omschakelbaar                   | mm / inch                            |
| Materiaal behuizing                       | Metaal                               |
| Meettechniek                              | Digitaal                             |
| Materiaal                                 | Edelstaal, RVS                       |
| alle delen                                | gehard                               |
| Verpakking                                | stevige box                          |
| Producttype                               | Universele schuifmaat                |

## Dienstverlening

|                                                                              |              |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 3X200 mm       | 021000 3X200 |
| DAkkS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 3X200 mm | 021010 3X200 |

## Accessoires

|                                                  |               |
|--------------------------------------------------|---------------|
| Schroef voor dieptemaathouder                    | 412230        |
| Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032 | 081560 CR2032 |