

Garant

Schijf- / zaagfrees met kraag HSS breedte ap = 1,5 mm, Ø D / Aantal snijkanten Z: 100/8mm

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	218420 100/8
GTIN	4045197533722
Artikelklasse	21P

Omschrijving**Uitvoering:**

Hoogrendement-zaagfreessysteem, variabel in de samenstelling van kraag en **voordelig stalen blad** of kraag en **uiterst nauwkeurig, temperatuurbestendig HSS-blad**.

Toepassing:

Voor het groef- en doorfrezen. Voor een grote herhalingsnauwkeurigheid in de serieproductie bij voorkeur HSS-blad toepassen.

Toepassing promotietekst:

Voor het groef- en doorfrezen. Voor een grote herhalingsnauwkeurigheid in de serieproductie bij voorkeur HSS-blad toepassen.

Bestelnummer: 218440 tot 218444 (zie hoofdcatalogus)

Let op:

Montagesleutel nr. 279940 apart bestellen.

Opmerking:

HSS-reservebladen kunnen als toebehoren worden nabesteld.

Schijf- / zaagfrees tot Ø D = 200 mm leverbaar.

Technische beschrijving

Kraag-Ø d ₁	48 mm
Snijkant-Ø D _c	100 mm
Opnameboring-Ø	27 mm
Totale lengte L _{tot.} voor a _p 1,5 mm	51,4 mm
geschikte wisselplaat	XC.. 1113
Maximale insnijdiepte a _{e max}	26 mm
Basishouder-Ø d ₂	48 mm
Totale lengte L _{tot.} voor a _p 2,2 mm	52 mm
Totale lengte L _{tot.} voor a _p 3,1 mm	52,8 mm
Aantal snijkanten Z	8
Schachtuitvoering	met boring
Snijmateriaal	HSS
Inwendige koeling	nee
Producttype	Schijffrees