

Garant

Bek met positioneerstiften, Voor bekbreedte: 125mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	362622 125
GTIN	4067263092179
Artikelklasse	31S

Omschrijving

Uitvoering:

- **Staal gehard, getenifeerd gasnitreerd (tolerantie $\pm 0,01$ mm).**
- **Eenvoudige montage op de machineklem.**
- **Mechanisch indrukken van de pennen.**
- **Persluchtbediening via ventielen aan beide zijden.**
- **Geen verschil tussen vaste en mobiele bek.**
- **5,5 bar vereiste luchtdruk**

Toepassing:

Snel ombouwen voor verschillende bewerkingen.

- **Positiefixatie snel en absoluut herhalingsnauwkeurig.**
- **Geen tijdrovend hanteren van beschermingsstrips.**

T.b.v.:

GRESSEL Gripes GPS125, Gripes GPS125-VS, Gripes 2, Gripes-5S/5X-S, Gripes, S2 Duogrip, C2, Ecopos.

WNT NCG 125, DSG4 125, HDG2 125, H5G 125, ZSG4 125, ESG4 125.

Technische beschrijving

Geschikt voor kleurcode	TC
Geschikt voor kleurcode	HiPo

Geschikt voor kleurcode	LC
Geschikt voor kleurcode	LC-GARANT
Geschikt voor kleurcode	HD-Allmatic
Geschikt voor kleurcode	NC8
Geschikt voor kleurcode	LCV125G
Geschikt voor kleurcode	Titan2/TitanSense
Geschikt voor kleurcode	HD-GARANT
Producttype	Bankschroefbekken