


Garant**Bek met positioneerstiften, Voor bekbreedte: 125mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	362624 125
GTIN	4067263092186
Artikelklasse	31S

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Staal gehard, getenifeerd gasnitreerd (tolerantie $\pm 0,01$ mm).**
- **Eenvoudige montage op de machineklem.**
- **Mechanisch indrukken van de pennen.**
- **Persluchtbediening via ventielen aan beide zijden.**
- **Geen verschil tussen vaste en mobiele bek.**
- **5,5 bar vereiste luchtdruk**

Toepassing:

Snel ombouwen voor verschillende bewerkingen.

- **Positiefixatie snel en absoluut herhalingsnauwkeurig.**
- **Geen tijdrovend hanteren van beschermingsstrips.**

T.b.v.:

ALLMATIC NC8 125, HD 125, TC, TITAN2 125.

BULL pneumatisch 125, mechanisch 125.

KESEL ARNO125, CNC125, NCA125.

RÖHM RKE125, RKE-L125, RKE-U125, RKG-L125, RKE-LV125.

Technische beschrijving

Producttype	Bankschroefbekken
-------------	-------------------

