


Garant**Bek met positioneerstiften, Voor bekbreedte: 160mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	362624 160
GTIN	4067263092193
Artikelklasse	31S

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Staal gehard, getenifeerd gasnitreerd (tolerantie $\pm 0,01$ mm).**
- **Eenvoudige montage op de machineklem.**
- **Mechanisch indrukken van de pennen.**
- **Persluchtbediening via ventielen aan beide zijden.**
- **Geen verschil tussen vaste en mobiele bek.**
- **5,5 bar vereiste luchtdruk**

Toepassing:

Snel ombouwen voor verschillende bewerkingen.

- **Positiefixatie snel en absoluut herhalingsnauwkeurig.**
- **Geen tijdrovend hanteren van beschermingsstrips.**

T.b.v.:

ALLMATIC NC8 160, HD 160, TC, TITAN2 160.

BULL pneumatisch 160, mechanisch 160.

KESEL ARNO160, CNC160, NCA160.

RÖHM RKE160, RKE-L160, RKE-U160, RKG-L160, RKE-LV160.

Technische beschrijving

Producttype	Bankschroefbekken
-------------	-------------------

