

Garant**Kopieerfreeskop HPC, ongecoat, Ø D h10: 16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	210355 16
GTIN	4045197557704
Artikelklasse	21M

Technische beschrijving

Koplengthe l	20 mm
Snijlengthe L ₂	12 mm
Snijkant-Ø D	16 mm
Maximale snijdiepte a _{p max}	8 mm
Voeding f _z voor kopieerfrezen in aluminium kortspanend	0,13 mm
Opnamegrootte	16 mm
Vrije lengte	20 mm
Aantal snijkanten Z	4
Serie	TopCut
Coating	ongecoat
Soort	HU730
Snijmateriaal	VHM
Norm	Fabrieksnorm
Type	W
Spiraelhoek	36 graden

Spiraalhoekeigenschap	ongelijk
Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie	0,05×D bij kopieerfrezen
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie	0,5×D bij kopieerfrezen
Verspaningsstrategie	HPC
Inwendige koeling	nee
Geschikte opname	GARANT TopCut
Producttype	Snij-inzetdeel voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	530 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	500 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	450 m/min	N
CuZn	beperkt geschikt	320 m/min	N
Olie	beperkt geschikt		
nat maximaal	geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	beperkt geschikt		
Lucht	beperkt geschikt		

Accessoires

Montagesleutel Type 13X4	219987 13X4
Opzetadapter voor momentsleutel Type 13X4	219986 13X4