

**Garant**

**Digitale schuifmatenset, met hoekige dieptemaat, meetbereik 150 mm IP54 met gegevensuitgang, Aantal schuifmaten: 10**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	412681 10
GTIN	4067263100225
Artikelklasse	41A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Digitale schuifmaat IP54 met gegevensuitgang. **Goed afleesbare, contrastrijke LCD-weergave met cijferhoogte van 11,5 mm.** Zeer lange batterijlevensduur dankzij modern, energie-efficiënt meetsysteem. Na 20 minuten schakelt het systeem automatisch in de spaarstand en wordt door eenvoudig bewegen van de slede weer geactiveerd. Meetwaarde en nulpunt blijven hierbij behouden. Met preset (standaardmaatinstelling). **Ergonomische behuizing met aangenaam vast te houden Haptoprene-component.** De meetvlakken zijn ultrafijn gelept.

**Voordeel:**

- **Ergonomische behuizing met aangenaam vast te houden Haptoprene-component.**
- **Lange batterijlevensduur.**
- **Groot, contrastrijk lcd-display met 11,5 mm cijferhoogte.**
- **Nieuw modern design.**

**Functie:**

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

**Levering:**

Inclusief batterij nr. 081560 maat CR2032. **10 x schuifmaat** nr. 412680 gr. 150.

**Accessoires:**

Signaalkabel nr. 498948, toetsenbordinterface nr. 498963

**Reservedeel:**

Gegevensuitgangskap nr. 412237 maat D, batterijhouder nr. 412237 maat B.

## Technische beschrijving

Kalibratie	A1
Dieptemaat	hoekig 3,7×1,3
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Meetafwijking E MPE	±0,02 mm
Aflezing	0,0005 inch
Energievoorziening	Batterijvoeding
Meetbereik	0 - 150 mm
Aflezing	0,01 mm
Aantal inbegrepen batterijen	10
Norm	ISO 13385
Aflezing omschakelbaar	mm / inch
IP-klasse	IP 54
Beklengte	40 mm
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Aansluiting	USB-aansluiting
Meettechniek	Digitaal
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Producttype	Universele schuifmaat

## Dienstverlening

KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 10X200 mm	021000 10X200
DAkKS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 10X200 mm	021010 10X200

## Accessoires

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
Schroef voor dieptemaathouder	412236
Afdekking voor schuifmaten Type B	412237 B
Afdekking voor schuifmaten Type D	412237 D
Aansluitkabel Type R2	498948 R2
Aansluitkabel Type USB2	498948 USB2
ToetsenbordinterfaceUSB Type G2	498963 G2