

Garant

Digitale schuifmatenset, met hoekige dieptemaat, meetbereik 150 mm IP54 met gegevensuitgang, Aantal schuifmaten: 3

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	412681 3
GTIN	4067263100201
Artikelklasse	41A

Omschrijving**Uitvoering:**

Digitale schuifmaat IP54 met gegevensuitgang. **Goed afleesbare, contrastrijke LCD-weergave met cijferhoogte van 11,5 mm.** Zeer lange batterijlevensduur dankzij modern, energie-efficiënt meetsysteem. Na 20 minuten schakelt het systeem automatisch in de spaarstand en wordt door eenvoudig bewegen van de slede weer geactiveerd. Meetwaarde en nulpunt blijven hierbij behouden. Met preset (standaardmaatinstelling). **Ergonomische behuizing met aangenaam vast te houden Haptoprene®-component.** De meetvlakken zijn ultrafijn gelept.

Voordeel:

- **Ergonomische behuizing met aangenaam vast te houden Santoprene®-component.**
- **Lange batterijlevensduur.**
- **Groot, contrastrijk LCD-display met 11,5 mm cijferhoogte.**
- **Nieuw modern design.**

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief batterij nr. 081560 maat CR2032. **3x schuifmaat** nr. 412680 maat 150.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 498948, toetsenbordinterface nr. 498963

Reservedeel:

Gegevensuitgangskap nr. 412237 maat D, batterijhouder nr. 412237 maat B.

Technische beschrijving

Aflezingsomschakelaar	mm / inch
Aantal inbegrepen batterijen	3
Energievoorziening	Batterijvoeding
Meetafwijking E MPE	±0,02 mm
IP-klasse	IP 54
Dieptemaat	hoekig 3,7×1,3
Aflezingsomschakelaar	0,01 mm
Aflezingsomschakelaar	0,0005 inch
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Norm	ISO 13385
Kalibratie	A1
Meetbereik	0 - 150 mm
Beklengte	40 mm
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Aansluiting	USB-aansluiting
Meettechniek	Digitaal
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Producttype	Universele schuifmaat

Dienstverlening

KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 3X200 mm	021000 3X200
DAkKS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 3X200 mm	021010 3X200

Accessoires

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
Schroef voor dieptemaathouder	412236
Aansluitkabel Type USB2	498948 USB2
Aansluitkabel Type R2	498948 R2
ToetsenbordinterfaceUSB Type G2	498963 G2
Afdekking voor schuifmaten Type D	412237 D
Afdekking voor schuifmaten Type B	412237 B