

## Verlengkabel, 250 V, Type: 10N



### Bestelgegevens

Bestelnummer	081182 10N
GTIN	4003644009312
Artikelklasse	08B

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**Goedgekeurd voor gebruik buitenshuis en in vochtige ruimtes (IP44).** Bestand tegen olie, benzine, UV-straling.

**Neopreen-rubberkabel** met spatwaterdichte rubberen stekker en rubberen koppeling.

#### Functie:

IP44: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen en bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met  $\varnothing > 1$  mm, maar gereedschap en draden moeten op afstand worden gehouden.

### Technische beschrijving

Kabelopbouw	3G1,5
Type	10N
Kabellengte	10 m
Kabelklasse	H07RN-F
Materiaal kabel	Neopreen
slagvast en spatwaterdicht	Categorie 2 (K2) volgens BGI

IP-klasse	IP 44
Energievoorziening	Netvoeding
Stekkertype ingang	F
Productnaamattribuut	250 V
Netspanning	250 V
Producttype	Verlengkabel

---

## Accessoires

Kabelophangstelsel CableFix Type L	081191 L
Kabelophangstelsel CableFix Type S	081191 S
Kabelophangstelsel CableFix Type XL	081191 XL