

Garant**APMT 133504 ER, HB7520, Type: ST900****Bestelgegevens**

Bestelnummer	215321 ST900
GTIN	4045197601179
Artikelklasse	21A

Omschrijving**Opmerking:**

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,25 \times D$ / $a_p = 4$ mm, $a_{p\max} = 6$ mm.

Hoekradius: 0,4 mm

Voeding f_z per tand: 0,15 mm

Technische beschrijving

Voeding f_z per tand	0,15 mm
Type	ST900
Hoekradius	0,4 mm
Serie	Softcut®
ISO-code wisselplaat	APMT 133504 ER
Soort	HB7520
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	340 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	300 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	260 m/min	P
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		