

Garant**Afschuinfreeskop 90°, HB730, Ø D ± 0,01: 20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	210390 20
GTIN	4045197523549
Artikelklasse	21M

Technische beschrijving

Koplengte l	25 mm
Snijlengte L ₂	14,1 mm
Snijkant-Ø D	20 mm
Maximale snijdiepte a _{p max} in staal < 900 N/mm ²	8 mm
Hoekfasehoek	45 graden
Opnamegrootte	20 mm
Voeding f _z in staal < 900 N/mm ²	0,12 mm
Maximale snijdiepte a _{p max} bij volle groeven	10
Totale lengte L	47,2 mm
Aantal snijkanten Z	3
Serie	TopCut
Soort	HB730
Snijmateriaal	VHM
Verzinkboorpunthoek	90
Norm	Fabrieksnorm

Type	N
Aanzetrichting	horizontaal
Inwendige koeling	nee
Schachtuitvoering	GARANT TopCut
Producttype	Inschroeffrees

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	210 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	170 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	150 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	130 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	beperkt geschikt	110 m/min	P
Staal < 55 HRC	beperkt geschikt	50 m/min	H
Staal < 60 HRC	beperkt geschikt	40 m/min	H
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	80 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	beperkt geschikt	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	beperkt geschikt	80 m/min	S
GG(G)	geschikt	160 m/min	K
Olie	beperkt geschikt		
nat maximaal	geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	beperkt geschikt		
Lucht	geschikt		

Accessoires

Montagesleutel Type 16X5	219987 16X5
Opzetadapter voor momentsleutel Type 16X5	219986 16X5

