

Eenpolige spanningzoeker met hoogwaardige schroevendraaiersteel, sleuf 2,5, Bladbreedte: 2,5mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	665014 2,5
GTIN	3831007678612
Artikelklasse	61F

Omschrijving

Uitvoering:

Kunststof handvat met geïsoleerde schroevendraaiersteel en draagclip.

Hoogwaardige schroevendraaiersteel, testbereik 150 – 250 V.

Opmerking:

deze spanningzoekers voldoen aan de veiligheidseisen volgens VDE 0680/6. Gloeilampjes kunnen daarom niet worden verwisseld.

Technische beschrijving

Clip	ja
Meslengte	55 mm
Snijkantbreedte	2,5 mm
totale lengte	132 mm
Testbereik	150 - 250 V
Bitsoort	Sleufschroevendraaier
Materiaal handgreep	Kunststof
Producttype	Spanningstester