

**Garant****APMT 180508 SR, HB7520, Type: ST1400****Bestelgegevens**

Bestelnummer	215232 ST1400
GTIN	4045197600974
Artikelklasse	21A

**Omschrijving****Opmerking:**

Toepassingsrichtwaarden voor  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 5$  mm,  $a_{p\max} = 9$  mm.

Hoekradius: 0,8 mm

Voeding  $f_z$  per tand: 0,25 mm

**Technische beschrijving**

Voeding $f_z$ per tand	0,25 mm
Type	ST1400
Hoekradius	0,8 mm
Serie	Softcut®
ISO-code wisselplaat	APMT 180508 SR
Soort	HB7520
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

## Gebruikersgegevens

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	170 m/min	P
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	150 m/min	P
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		