

**Garant**
**Opname cilindrisch, Cilinderschacht, Voor snijkop-Ø D: 16mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	210550 16
GTIN	4045197522603
Artikelklasse	21Z

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

Precisiegeslepen opname voor GARANT TopCut schroefkoppen.

**Systeem rondloopnauwkeurigheid  $\leq 10 \mu\text{m}$**  dankzij combinatie van conische en aantrekvlakken.

Zonder spanvlak (voor HSC-bewerking). **Tolerantie = h6.**

**Opmerking:**

**Maximale freesdiepte** =  $L_1 + l$ ;  $l$  = zie afmetingen schroefkoppen: Nr. 210050 – 210410.

Spansleutel = nr. 219987.

Inzet voor momentsleutel = nr. 219986.

Bij lange gereedschapuitsteeklengtes technologische gegevens verlagen.

**Technische beschrijving**

Voor snijkop-Ø D	16 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub> h6	20 mm
Buiten-Ø d <sub>1</sub>	15,8 mm
Aanbevolen aanhaalmoment	15 Nm
Totale lengte L	70 mm
Serie	TopCut
Opname	Cilinderschacht
Inwendige koeling	ja

Producttype

Inschroeffreesopname