

Garant**APET 180508 FR met diamantcoating, HB7810, Type: ALU****Bestelgegevens**

Bestelnummer	215214 ALU
GTIN	4045197600929
Artikelklasse	21B

Omschrijving**Opmerking:**

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,3 \times D / a_p = 5 \text{ mm}$, $a_{p \max} = 9 \text{ mm}$.

Hoekradius: 0,8 mm

Voeding f_z per tand: 0,2 mm

Technische beschrijving

Voeding f_z per tand	0,2 mm
Type	ALU
Hoekradius	0,8 mm
Serie	Softcut®
ISO-code wisselplaat	APET 180508 FR
Soort	HB7810
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	600 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	600 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	550 m/min	N
Grafiet, GFK, CFK	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		