

Garant GRIDLINE

Gereedschapskast compleet met lades 75 kg, 20×20G, Hoogte mm/aantal lades: 900/9**Bestelgegevens**

Bestelnummer	930505 900/9
GTIN	4067263100638
Artikelklasse	9GK

Omschrijving**Uitvoering:**

Compleet ingedeelde gereedschapskast in 24×24G, met lades 20×20G. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen. Lades met stansgaten voor de opname van sleufscheidingsstrips in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm). Een uittrekbeveiliging voorkomt dat meerdere lades gelijktijdig kunnen worden geopend.

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating**. **Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

Opmerking:

Bij het optillen en transporteren van de kast moet op voldoende fixering van de lades in de behuizing worden gelet.

Technische beschrijving

Breedte	600 mm
Nuttige hoogte	800 mm
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja

Onderbouw onder in hoogte verstelbare werkplek	nee
Lades nuttige diepte	500 mm
Aantal uittrekbare legborden	0
Lades nuttige breedte	500 mm
Lades nuttige diepte in G	20
Aantal lades	9
Nuttige hoogte voor lades	800 mm
Lades nuttige breedte in G	20
Hoogte	900 mm
Diepte	600 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	20×20
Aantal deuren	0
Gewicht	126 kg
Materiaaldikte	1,2 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	20×20G
Producttype	Gereedschapskast