

Garant GRIDLINE

**Gereedschapskast compleet met lades 75 kg, 20×20G, Hoogte mm/aantal lades: 900/7****Bestelgegevens**

Bestelnummer	930505 900/7
GTIN	4067263100621
Artikelklasse	9GK

**Omschrijving****Uitvoering:**

Compleet ingedeelde gereedschapskast in 24×24G, met lades 20×20G. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen. Lades met stansgaten voor de opname van sleufscheidingsstrips in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm). Een uittrekbeveiliging voorkomt dat meerdere lades gelijktijdig kunnen worden geopend.

**Kleur:**

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating**. **Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

**Opmerking:**

Bij het optillen en transporteren van de kast moet op voldoende fixering van de lades in de behuizing worden gelet.

**Technische beschrijving**

Nuttig ladeoppervlak in G	20×20
Nuttige hoogte voor lades	800 mm
Diepte	600 mm

Aantal deuren	0
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Onderbouw onder in hoogte verstelbare werkplek	nee
Gewicht	105 kg
Breedte	600 mm
Hoogte	900 mm
Lades nuttige diepte	500 mm
Nuttige hoogte	800 mm
Lades nuttige diepte in G	20
Aantal lades	7
Lades nuttige breedte	500 mm
Aantal uittrekbare legborden	0
Lades nuttige breedte in G	20
Materiaaldikte	1,2 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	20x20G
Producttype	Gereedschapskast