

Garant GRIDLINE

Gereedschapskast compleet met lades 200 kg, 36×20G, Hoogte mm/aantal lades: 1000/7A**Bestelgegevens**

Bestelnummer	930715 1000/7A
GTIN	4067263100751
Artikelklasse	9GK

Omschrijving**Uitvoering:**

Compleet ingedeelde gereedschapskast in 40×24G, met lades 36×20G. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen. Lades met stansgaten voor de opname van sleufscheidingsstrips in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm). Een uittrekbeveiliging voorkomt dat meerdere lades gelijktijdig kunnen worden geopend. Lade **50 mm: belastbaar tot 75 kg**. Lade **vanaf 75 mm: belastbaar tot 200 kg**.

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating**. **Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

Opmerking:

Bij het optillen en transporteren van de kast moet op voldoende fixering van de lades in de behuizing worden gelet.

Technische beschrijving

Nuttig ladeoppervlak in G	36×20
Materiaaldikte	1,2 mm

Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	200 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	36×20G
Producttype	Gereedschapskast