

Garant GRIDLINE

**Gereedschapskast compleet met lades 75 kg, 36×20G, Hoogte mm/aantal lades: 1500/12****Bestelgegevens**

Bestelnummer	930705 1500/12
GTIN	4067263100720
Artikelklasse	9GK

**Omschrijving****Uitvoering:**

Compleet ingedeelde gereedschapskast in 40×24G, met lades 36×20G. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen. Lades met stansgaten voor de opname van sleufscheidingsstrips in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm). Een uittrekbeveiliging voorkomt dat meerdere lades gelijktijdig kunnen worden geopend.

**Kleur:**

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating**. **Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

**Opmerking:**

Bij het optillen en transporteren van de kast moet op voldoende fixering van de lades in de behuizing worden gelet.

**Technische beschrijving**

Hoogte	1500 mm
Lades nuttige diepte	500 mm
Aantal uittrekbare legborden	0

Lades nuttige diepte in G	20
Nuttige hoogte voor lades	1400 mm
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Nuttig ladeoppervlak in G	36×20
Diepte	600 mm
Lades nuttige breedte in G	36
Gewicht	246 kg
Aantal lades	12
Onderbouw onder in hoogte verstelbare werkplek	nee
Aantal deuren	0
Nuttige hoogte	1400 mm
Lades nuttige breedte	900 mm
Breedte	1000 mm
Materiaaldikte	1,2 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	36×20G
Producttype	Gereedschapskast