

Garant GRIDLINE

Gereedschapskast compleet met lades 75 kg, 36×20G, Hoogte mm/aantal lades: 1000/9**Bestelgegevens**

Bestelnummer	930705 1000/9
GTIN	4067263100706
Artikelklasse	9GK

Omschrijving**Uitvoering:**

Compleet ingedeelde gereedschapskast in 40×24G, met lades 36×20G. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen. Lades met stansgaten voor de opname van sleuvscheidingsstrips in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm). Een uittrekbeveiliging voorkomt dat meerdere lades gelijktijdig kunnen worden geopend.

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating**.

Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Opmerking:

Bij het optillen en transporteren van de kast moet op voldoende fixering van de lades in de behuizing worden gelet.

Technische beschrijving

Nuttige hoogte voor lades	900 mm
Aantal uittrekbare legborden	0
Lades nuttige diepte	500 mm

Lades nuttige diepte in G	20
Aantal lades	9
Lades nuttige breedte	900 mm
Diepte	600 mm
Aantal deuren	0
Breedte	1000 mm
Lades nuttige breedte in G	36
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Nuttig ladeoppervlak in G	36×20
Nuttige hoogte	900 mm
Gewicht	175 kg
Onderbouw onder in hoogte verstelbare werkplek	nee
Hoogte	1000 mm
Materiaaldikte	1,2 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	36×20G
Producttype	Gereedschapskast