

Garant GRIDLINE

**Gereedschapskast compleet met lades 75 kg, 26×24G, Hoogte mm/aantal lades: 1000/7B****Bestelgegevens**

Bestelnummer	931105 1000/7B
GTIN	4067263091677
Artikelklasse	9GK

**Omschrijving****Uitvoering:**

Compleet ingedeelde gereedschapskast in 30×28G, met lades 26×24G. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen. Lades met stansgaten in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm). Een uittrekbeveiliging voorkomt dat meerdere lades gelijktijdig kunnen worden geopend.

**Kleur:**

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating**. **Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

**Opmerking:**

Bij het optillen en transporteren van de kast moet op voldoende fixering van de lades in de behuizing worden gelet.

**Technische beschrijving**

Lades nuttige breedte in G	26
Lades nuttige diepte	600 mm
Aantal uittrekbare legborden	0

Geribbelde rubbermat in afrolrand aan 3 zijden	nee
Aantal deuren	0
Lades nuttige diepte in G	24
Lades nuttige breedte	650 mm
Nuttige hoogte	900 mm
Onderbouw onder in hoogte verstelbare werkplek	nee
Nuttig ladeoppervlak in G	26×24
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Gewicht	149 kg
ComfortClose	nee
Diepte	700 mm
Aantal lades	7
Hoogte	1000 mm
Nuttige hoogte voor lades	900 mm
Breedte	750 mm
Materiaaldikte	1,2 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	26×24G
Producttype	Gereedschapskast