

Garant GRIDLINE

Gereedschapskast compleet met lades 200 kg, 26×24G, Hoogte mm/aantal lades: 1000/6B**Bestelgegevens**

Bestelnummer	931115 1000/6B
GTIN	4067263100942
Artikelklasse	9GK

Omschrijving**Uitvoering:**

Compleet ingedeelde gereedschapskast in 30×28G, met lades 26×24G. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen. Lades met stansgaten in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm). Een uittrekbeveiliging voorkomt dat meerdere lades gelijktijdig kunnen worden geopend.

Lade **50 mm: belastbaar tot 75 kg**. Lade **vanaf 75 mm: belastbaar tot 200 kg**.

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating**.

Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Opmerking:

Bij het optillen en transporteren van de kast moet op voldoende fixering van de lades in de behuizing worden gelet.

Technische beschrijving

Lades nuttige breedte	650 mm
Lades nuttige diepte	600 mm

ComfortClose	nee
Breedte	750 mm
Nuttige hoogte voor lades	900 mm
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Diepte	700 mm
Hoogte	1000 mm
Gewicht	138 kg
Onderbouw onder in hoogte verstelbare werkplek	nee
Nuttig ladeoppervlak in G	26×24
Aantal uittrekbare legborden	0
Aantal deuren	0
Lades nuttige diepte in G	24
Nuttige hoogte	900 mm
Geribbelde rubbermat in afrolrand aan 3 zijden	nee
Aantal lades	6
Lades nuttige breedte in G	26
Materiaaldikte	1,2 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	200 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	26×24G
Producttype	Gereedschapskast