

Garant GRIDLINE

**Gereedschapskast compleet met lades 75 kg, 36×24G, Hoogte mm/aantal lades: 900/7A****Bestelgegevens**

Bestelnummer	931305 900/7A
GTIN	4067263101017
Artikelklasse	9GK

**Omschrijving****Uitvoering:**

Compleet ingedeelde gereedschapskast in 40×28G, met lades 36×24G. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen. Lades met stansgaten voor de opname van sleuvscheidingsstrips in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm). Een uittrekbeveiliging voorkomt dat meerdere lades gelijktijdig kunnen worden geopend.

**Kleur:**

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating**.

**Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

**Opmerking:**

Bij het optillen en transporteren van de kast moet op voldoende fixering van de lades in de behuizing worden gelet.

**Technische beschrijving**

Aantal lades	7
Breedte	1000 mm
Diepte	700 mm

Aantal uittrekbare legborden	0
Aantal deuren	0
Gewicht	169 kg
Nuttige hoogte	800 mm
Hoogte	900 mm
Onderbouw onder in hoogte verstelbare werkplek	nee
Lades nuttige diepte	600 mm
Lades nuttige diepte in G	24
Lades nuttige breedte	900 mm
Nuttige hoogte voor lades	800 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	36×24
Lades nuttige breedte in G	36
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Materiaaldikte	1,2 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	36×24G
Producttype	Gereedschapskast