

Garant GRIDLINE

Montagewagen met lades 75 kg, 26×24G, Hoogte mm/aantal lades: 685/4A**Bestelgegevens**

Bestelnummer	931145 685/4A
GTIN	4067263101093
Artikelklasse	9GK

Omschrijving**Uitvoering:****Compleet met lades 26×24G.**

Montagewagen in 30×28G met telkens 2 kogelgelagerde bok- en zwenkwielen, Ø 125 mm, met polyurethaan-loopvlak, zwenkwielen met vergrendeling. Met afrolrand aan 4 zijden, geribbelde rubbermat en tweecomponenten-Haptoprene-handgrepen. Een uittrekbeveiliging voorkomt dat meerdere lades gelijktijdig kunnen worden geopend. Behuizing centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

100% volledig uittrekbare lades met geleidingen. Lades met stansgaten voor de opname van sleufscheidingsstrips in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm).

Voorzien van **met één hand te bedienen individuele ladeontgrendeling** – om te voorkomen dat de lades tijdens transport opengaan. Absoluut noodzakelijk voor alle montagewagens.

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating**.

Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Technische beschrijving

Nuttige hoogte voor lades	400 mm
Hoogte	685 mm

met afrolrand	ja
Breedte	750 mm
Individuele ladeontgrendeling	Eenhands
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Aantal uittrekbare legborden	0
Nuttige hoogte	400 mm
Niet-strepend loopvlak	ja
Aantal bokwielen zonder vastzetter	2
Lades nuttige breedte in G	26
Lades nuttige breedte	650 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Nuttig ladeoppervlak in G	26×24
Ladenbehuizing nuttige hoogte	400 mm
Diepte	700 mm
Ladenbehuizing hoogte	500 mm
Behuizing boven open	nee
Lades nuttige diepte	600 mm
ComfortClose	nee
Aantal lades	4
Maximale belastbaarheid	600 kg
Lades nuttige diepte in G	24
Wiel-Ø	125 mm
Gewicht	102 kg
Aantal deuren	0
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2
Materiaaldikte	1,2 mm
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Hoogteverstelling in raster	25 mm

Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	26x24G
Producttype	Montagewagen