

Garant GRIDLINE

Montagewagen met lades 75 kg, 20×20G, Hoogte mm/aantal lades: 685/4A**Bestelgegevens**

Bestelnummer	930515 685/4A
GTIN	4067263101086
Artikelklasse	9GK

Omschrijving**Uitvoering:****Compleet met lades 20×20G.**

Montagewagen in 24×24G met telkens 2 kogelgelagerde bok- en zwenkwielen, Ø 125 mm, met polyurethaan-loopvlak, zwenkwielen met vergrendeling. Met afrolrand aan 4 zijden, geribbelde rubbermat en tweecomponenten-Haptoprene-handgrepen. Een uittrekbeveiliging voorkomt dat meerdere lades gelijktijdig kunnen worden geopend. Behuizing centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

100% Volledig uittrekbare lades met geleidingen. Lades met stansgaten voor de opname van sleufscheidingsstrips in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm).

Voorzien van **met één hand te bedienen individuele ladeontgrendeling** – om te voorkomen dat de lades tijdens transport opengaan. Absoluut noodzakelijk voor alle montagewagens.

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating**.

Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Technische beschrijving

Nuttig ladeoppervlak in G	20×20
met afrolrand	ja

Aantal deuren	0
Lades nuttige diepte in G	20
Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2
Nuttige hoogte voor lades	400 mm
Nuttige hoogte	400 mm
Gewicht	76 kg
Niet-strepend loopvlak	ja
Ladenbehuizing hoogte	500 mm
Aantal uittrekbare legborden	0
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Behuizing boven open	nee
Lades nuttige breedte	500 mm
Diepte	600 mm
Ladenbehuizing nuttige hoogte	400 mm
Aantal lades	4
Individuele ladeontgrendeling	Eenhands
Wiel-Ø	125 mm
Maximale belastbaarheid	600 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Lades nuttige breedte in G	20
Breedte	600 mm
Aantal bokwielen zonder vastzetter	2
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
ComfortClose	nee
Hoogte	685 mm
Lades nuttige diepte	500 mm
Materiaaldikte	1,2 mm
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Hoogteverstelling in raster	25 mm

Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	20x20G
Producttype	Montagewagen