


Garant**Centrische machineklem basisapparaat Xtric, Type: 125XSA****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 363000 125XSA |
| GTIN | 4067263098799 |
| Artikelklasse | 310 |

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Zeer goede toegankelijkheid en perfect symmetrisch.**
- **Compleet gehard en onderzijde fijngefreesd.**
- **Spannen van onbewerkte en bewerkte delen met zeer minimale verheffing van bekken/delen.**
- **Perfect centrisch spannend door centruminstelling.**
- **Door het omkeren van de bekken is een verandering van spanbereik mogelijk.**

Toepassing:

Perfect voor de 5-zijdige bewerking. Centrische spanning.

T.b.v.:

Opzetbekken nr. 363010 – 363045.

Levering:

Basisdeel, spindel, spindelmoeren en vier spanbouten geschikt voor de automatiseringsconsole nr. 360164 XP80Z.

Accessoires:

Momentsleutel nr. 656050, dop nr. 642229 13, montagestation nr. 358595 80.

Opmerking:

Geschikt voor het GARANT automatiseringssysteem TurnTable in combinatie met / voor automatiseringsconsole nr. 360164 XP80Z. Bijbehorend opzetbekken nr. 363010 – 363045 niet meegeleverd. Spansituatie S2 ontstaat door het kantelen van het bekken.

Technische beschrijving

| | |
|----------------------|--------------------|
| Gewicht | 10,6 kg |
| Maximale spankracht | 32 kN |
| Sleutelwijdtematen | 13 mm |
| Sleutelwijdtematen | 5 mm |
| B | 125 mm |
| L | 186 mm |
| maximaal draaimoment | 132 Nm |
| Uitvoering | Nulpuntspansysteem |
| Hoogte H | 54 mm |
| Steekmaat | 80 mm |
| Kleurcode | Xtric 125 |
| Producttype | Machineklem |