



## ISCAR SUMOCHAM basiselement Weldonschacht DCN A, 5×D, Maat: 16



### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 231710 16     |
| GTIN          | 7291075291346 |
| Artikelklasse | 23K           |

### Omschrijving

#### Uitvoering:

SUMOCHAM-wisselkopboorsysteem voor **zeer efficiënte boringsbewerking** met verwisselbare snijkanten. **Uniek klemmechanisme** voor comfortabele fixatie van het snij-inzetdeel zonder extra spanschroef. **Veelzijdig materiaalgebruik** dankzij uitgebreid assortiment snij-inzetdelen. **Optimale gereedschapsstabiliteit** bij gelijktijdig gedraaide koelkanalen voor **hoge rondloopnauwkeurigheden** en **zo gering mogelijk axiaal verloop** van de boring. **Andere verkrijgbare uitvoeringen:** Basiselement met ronde schacht, basiselement voor de bewerking van afschuiningen op boringen bij aanbrengen van een fase-ring, basiselement speciaal voor gebruik in multispindel-, langdraai- en productiedraaimachines.

**Tolerantieklasse:** IT8-IT9, rondloopnauwkeurigheid: 0,03 mm.

#### Toepassing:

Met snij-inzetdelen **nr. 231740 – 231790**.

#### Levering:

Basisdeel incl. montagesleutel voor snij-inzetdelen.

#### Opmerking:

- **In principe strategie met gemiddelde snijsnelheden en hoge voedingswaarden kiezen.**
- **Geen spoedgang en geen linksom draaien van spindel bij terugtrekking.**
- **Aanboren van convexe / concave oppervlakken: Krommingsstraal  $> 15 \times D_c$  vereist, de voeding tot maximaal 50% verlagen.**
- **Voor kruisboringen bedraagt de maximaal toegestane diameter 1/4 van de nominale diameter  $D_c$ .**
- **Pakketboringen vereisen stabiele omstandigheden, openingen tussen werkstuk-elementen reduceren.**
- **Schuine boringsingang en -uitgang tot 7° helling mogelijk bij verminderde voeding (ca. 20 – 30%).**
- **Aanduidingsconventie: DCN [maat]-[L<sub>1</sub>]-[ØD<sub>s</sub>]A-[L/D]**

#### Voorbeelden:

**Nr. 231702 6 DCN 060-009-12A-1.5D**

**Nr. 231705 6 DCN 060-018-12A-3D****Technische beschrijving**

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Schachtlengte $L_s$       | 50 mm              |
| Aantal snijkanten Z       | 2                  |
| Serie                     | SUMOCHAM           |
| Nuttige lengte $L_1$      | 80 mm              |
| Ø-bereik $D_c$            | 16 - 16,9 mm       |
| Schacht-Ø $D_s$           | 20 mm              |
| Iscar - artikelaanduiding | DCN 160-080-20A-5D |
| Fabrikantnummer           | DCN 160-080-20A-5D |
| Uitvoering                | 5×D                |
| Schacht                   | ISO 9766           |
| Boortoepassing            | Concaaf            |
| Boortoepassing            | Pakketboren        |
| Boortoepassing            | bol                |
| Boortoepassing            | schuin aanboren    |
| Inwendige koeling         | ja                 |
| Producttype               | Wisselplaatboor    |