

HEDI**Kabelhaspel, kunststof, Type: 25V**

Bestelgegevens

Bestelnummer	081125 25V
GTIN	4003644013258
Artikelklasse	08B

Omschrijving

Uitvoering:

Hedi® kabelhaspels staan voor kwaliteit 'Made in Germany' en lange levensduur. Speciaal ontworpen haspels zorgen voor een geoptimaliseerde kabelgeleiding. De geïntegreerde rotatiestopschakelaar voorkomt onbedoeld roteren van de haspel. Alle kabelhaspels zijn voorzien van thermische veiligheidsschakelaars. Te gebruiken in een droge omgeving.

Functie:

IP20: Er is bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met $\varnothing < 12$ mm, maar aanraking moet worden voorkomen. Bovendien is er geen bescherming tegen water.

IP-klasse: IP 20

Nominaal vermogen afgerold: 3500 (16 A) W

Kabelklasse: H05VV-F

Kabelopbouw: 3G1,5

Materiaal kabel: PVC rood

Kabellengte: 25 m

Aantal contactdozen: 4

Technische beschrijving

Kabelopbouw	3G1,5
-------------	-------

Materiaal kabel	PVC rood
Type	25V
Kabellengte	25 m
Netspanning	250 V
Nominaal vermogen afgerold	3500 (16 A) W
Kabelklasse	H05VV-F
IP-klasse	IP 20
Aantal contactdozen	4
Materiaal behuizing	kunststof
Energievoorziening	Netvoeding
Diagnosesysteem aanwezig	nee
Producttype	Kabelhaspel