

Garant
Opname cilindrisch, Cilinderschacht, Voor snijkop-Ø D: 25mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	210550 25
GTIN	4045197522627
Artikelklasse	21Z

Omschrijving
Uitvoering:

Precisiegeslepen opname voor GARANT TopCut schroefkoppen.

Systeem rondloopnauwkeurigheid $\leq 10 \mu\text{m}$ dankzij combinatie van conische en aantrekvlakken.

Zonder spanvlak (voor HSC-bewerking). **Tolerantie = h6.**

Opmerking:

Maximale freesdiepte = $L_1 + l$; l = zie afmetingen schroefkoppen: Nr. 210050 – 210410.

Spansleutel = nr. 219987.

Inzet voor momentsleutel = nr. 219986.

Bij lange gereedschapuitsteeklengtes technologische gegevens verlagen.

Technische beschrijving

Buiten-Ø d_1	24,8 mm
Voor snijkop-Ø D	25 mm
Schacht-Ø D_s h6	25 mm
Aanbevolen aanhaalmoment	35 Nm
Totale lengte L	70 mm
Serie	TopCut
Opname	Cilinderschacht
Inwendige koeling	ja

Producttype

Inschroeffreesopname