



## ISCAR SUMOCHAM basiselement Weldonschacht DCN A, 5×D, Maat: 9



### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 231710 9      |
| GTIN          | 7291075291353 |
| Artikelklasse | 23K           |

### Omschrijving

#### Uitvoering:

SUMOCHAM-wisselkopboorsysteem voor **zeer efficiënte boringsbewerking** met verwisselbare snijkanten. **Uniek klemmechanisme** voor comfortabele fixatie van het snij-inzetdeel zonder extra spanschroef. **Veelzijdig materiaalgebruik** dankzij uitgebreid assortiment snij-inzetdelen. **Optimale gereedschapsstabiliteit** bij gelijktijdig gedraaide koelkanalen voor **hoge rondloopnauwkeurigheden** en **zo gering mogelijk axiaal verloop** van de boring. **Andere verkrijgbare uitvoeringen:** Basiselement met ronde schacht, basiselement voor de bewerking van afschuiningen op boringen bij aanbrengen van een fase-ring, basiselement speciaal voor gebruik in multispindel-, langdraai- en productiedraaimachines.

**Tolerantieklasse:** IT8-IT9, rondloopnauwkeurigheid: 0,03 mm.

#### Toepassing:

Met snij-inzetdelen **nr. 231740 – 231790**.

#### Levering:

Basisdeel incl. montagesleutel voor snij-inzetdelen.

#### Opmerking:

- **In principe strategie met gemiddelde snijsnelheden en hoge voedingswaarden kiezen.**
- **Geen spoedgang en geen linksom draaien van spindel bij terugtrekking.**
- **Aanboren van convexe / concave oppervlakken: Krommingsstraal  $> 15 \times D_c$  vereist, de voeding tot maximaal 50% verlagen.**
- **Voor kruisboringen bedraagt de maximaal toegestane diameter 1/4 van de nominale diameter  $D_c$ .**
- **Pakketboringen vereisen stabiele omstandigheden, openingen tussen werkstukelementen reduceren.**
- **Schuine boringsingang en -uitgang tot 7° helling mogelijk bij verminderde voeding (ca. 20 – 30%).**
- **Aanduidingsconventie: DCN [maat]-[L<sub>1</sub>]-[ØD<sub>s</sub>]A-[L/D]**

#### Voorbeelden:

**Nr. 231702 6 DCN 060-009-12A-1.5D**

**Nr. 231705 6 DCN 060-018-12A-3D****Technische beschrijving**

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Ø-bereik D <sub>c</sub>       | 9 - 9,4 mm         |
| Schachtlengte L <sub>s</sub>  | 45 mm              |
| Nuttige lengte L <sub>1</sub> | 45 mm              |
| Serie                         | SUMOCHAM           |
| Schacht-Ø D <sub>s</sub>      | 12 mm              |
| Aantal snijkanten Z           | 2                  |
| Iscar - artikelaanduiding     | DCN 090-045-12A-5D |
| Fabrikantnummer               | DCN 090-045-12A-5D |
| Uitvoering                    | 5×D                |
| Schacht                       | ISO 9766           |
| Boortoepassing                | Concaaf            |
| Boortoepassing                | Pakketboren        |
| Boortoepassing                | bol                |
| Boortoepassing                | schuin aanboren    |
| Inwendige koeling             | ja                 |
| Producttype                   | Wisselplaatboor    |