

Technische beschrijving

Voor basiselement maat	10
Ø D	10,5 mm
Coating	TiAlN
Serie	SUMOCHAM
Voeding f in staal < 900 N/mm ²	0,2 mm/omw,
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Iscar - artikelaanduiding	HCP 105-IQ IC908
Geometrie	HCP-IQ
Tophoek	134 graden
Fabrikantnummer	HCP 105-IQ IC908
Soort	IC908
Snijmateriaal	HM
Producttype	Snij-inzetdeel voor het boren

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	100 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	90 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	100 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	70 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	55 m/min	P
TOOLOX 33	onder voorwaarden geschikt	70 m/min	H
TOOLOX 44	geschikt	60 m/min	H
GG(G)	onder voorwaarden geschikt	120 m/min	K
CuZn	onder voorwaarden geschikt	155 m/min	N
Olie	onder voorwaarden geschikt		

nat maximaal

geschikt