



## ISCAR SUMOCHAM basiselement Weldonschacht DCN A, 3×D, Maat: 29



### Bestelgegevens

Bestelnummer	231705 29
GTIN	7291075291032
Artikelklasse	23K

### Omschrijving

#### Uitvoering:

SUMOCHAM-wisselkopboorsysteem voor **zeer efficiënte boringsbewerking** met verwisselbare snijkanten. **Uniek klemmechanisme** voor comfortabele fixatie van het snij-inzetdeel zonder extra spanschroef. **Veelzijdig materiaalgebruik** dankzij uitgebreid assortiment snij-inzetdelen. **Optimale gereedschapsstabiliteit** bij gelijktijdig gedraaide koelkanalen voor **hoge rondloopnauwkeurigheden** en **zo gering mogelijk axiaal verloop** van de boring. **Andere verkrijgbare uitvoeringen:** Basiselement met ronde schacht, basiselement voor de bewerking van afschuiningen op boringen bij aanbrengen van een afkantring, basiselement speciaal voor gebruik in multispindel-, langdraai- en productiedraaimachines.

**Tolerantieklasse:** IT8-IT9, rondloopnauwkeurigheid: 0,03 mm.

#### Toepassing:

Met snij-inzetdelen **nr. 231740 – 231790**.

#### Levering:

Basisdeel incl. montagesleutel voor snij-inzetdelen.

#### Opmerking:

- **In principe strategie met gemiddelde snijsnelheden en hoge voedingswaarden kiezen.**
- **Geen spoedgang en geen linksom draaien van spindel bij terugtrekking.**
- **Aanboren van convexe / concave oppervlakken: Krommingsstraal  $> 15 \times D_c$  vereist, de voeding tot maximaal 50% verlagen.**
- **Voor kruisboringen bedraagt de maximaal toegestane diameter 1/4 van de nominale diameter  $D_c$ .**
- **Pakketboringen vereisen stabiele omstandigheden, openingen tussen werkstukelementen reduceren.**
- **Schuine boringsingang en -uitgang tot 7° helling mogelijk bij verminderde voeding (ca. 20 – 30%).**
- **Aanduidingsconventie: DCN [maat]-[L<sub>1</sub>]-[ØD<sub>s</sub>]A-[L/D]**

#### Voorbeelden:

**Nr. 231702 6 DCN 060-009-12A-1.5D****Nr. 231705 6 DCN 060-018-12A-3D****Technische beschrijving**

Aantal snijkanten Z	2
Ø-bereik D <sub>c</sub>	29 - 29,9 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Serie	SUMOCHAM
Schachtlengte L <sub>s</sub>	60 mm
Nuttige lengte L <sub>1</sub>	87 mm
Iscar - artikelaanduiding	DCN 290-087-32A-3D
Fabrikantnummer	DCN 290-087-32A-3D
Uitvoering	3×D
Schacht	ISO 9766
Boortoepassing	schuin aanboren
Boortoepassing	Pakketboren
Boortoepassing	Concaaf
Boortoepassing	bol
Inwendige koeling	ja
Producttype	Wisselplaatboor