


**ISCAR SUMOCHAM basiselement Weldonschacht DCN A, 1,5×D, Maat: 6,5**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	231702 6,5
GTIN	7291075290707
Artikelklasse	23K

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

SUMOCHAM-wisselkopboorsysteem voor **zeer efficiënte boringsbewerking** met verwisselbare snijkanten. **Uniek klemmechanisme** voor comfortabele fixatie van het snij-inzetdeel zonder extra spanschroef. **Veelzijdig materiaalgebruik** dankzij uitgebreid assortiment snij-inzetdelen. **Optimale gereedschapsstabiliteit** bij gelijktijdig gedraaide koelkanalen voor **hoge rondloopnauwkeurigheden** en **zo gering mogelijk axiaal verloop** van de boring. **Andere verkrijgbare uitvoeringen:** Basiselement met ronde schacht, basiselement voor de bewerking van afschuiningen op boringen bij aanbrengen van een fase-ring, basiselement speciaal voor gebruik in multispindel-, langdraai- en productiedraaimachines.

**Tolerantieklasse:** IT8-IT9, rondloopnauwkeurigheid: 0,03 mm.

**Toepassing:**

Met snij-inzetdelen **nr. 231740 – 231790**.

**Levering:**

Basisdeel incl. montagesleutel voor snij-inzetdelen.

**Opmerking:**

- **In principe strategie met gemiddelde snijsnelheden en hoge voedingswaarden kiezen.**
- **Geen spoedgang en geen linksom draaien van spindel bij terugtrekking.**
- **Aanboren van convexe / concave oppervlakken: Krommingsstraal  $> 15 \times D_c$  vereist, de voeding tot maximaal 50% verlagen.**
- **Voor kruisboringen bedraagt de maximaal toegestane diameter  $1/4$  van de nominale diameter  $D_c$ .**
- **Pakketboringen vereisen stabiele omstandigheden, openingen tussen werkstuk-elementen reduceren.**
- **Schuine boringsingang en -uitgang tot  $7^\circ$  helling mogelijk bij verminderde voeding (ca. 20 – 30%).**
- **Aanduidingsconventie: DCN [maat]-[L<sub>1</sub>]-[ØD<sub>s</sub>]A-[L/D]**

**Voorbeelden:**

**Nr. 231702 6 DCN 060-009-12A-1.5D****Nr. 231705 6 DCN 060-018-12A-3D****Technische beschrijving**

Nuttige lengte $L_1$	10 mm
Schacht- $\varnothing D_s$	12 mm
Aantal snijkanten Z	2
$\varnothing$ -bereik $D_c$	6,5 - 6,9 mm
Schachtlengte $L_s$	45 mm
Serie	SUMOCHAM
Iscar - artikelaanduiding	DCN 065-010-12A-1.5D
Fabrikantnummer	DCN 065-010-12A-1.5D
Uitvoering	1,5xD
Schacht	ISO 9766
Boortoepassing	Concaaf
Boortoepassing	Pakketboren
Boortoepassing	schuin aanboren
Boortoepassing	bol
Inwendige koeling	ja
Producttype	Wisselplaatboor