

**Garant****APMT 180520 TR, HB7520, Type: UNI**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	215275 UNI
GTIN	4045197673541
Artikelklasse	21A

## Omschrijving

**Opmerking:**Toepassingsrichtwaarden voor  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 5$  mm,  $a_{p \max} = 9$  mm.

Hoekradius: 2 mm

## Technische beschrijving

Type	UNI
Hoekradius	2 mm
Serie	Softcut®
ISO-code wisselplaat	APMT 180520 TR
Soort	HB7520
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

## Gebruikersgegevens

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	330 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	290 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	250 m/min	P
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	150 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	120 m/min	M
Uni	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		