

Garant**APMT 180508 ER, HB7630, Type: INOX**

Bestelgegevens

Bestelnummer	215244 INOX
GTIN	4045197601018
Artikelklasse	21A

Omschrijving

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 5$ mm, $a_{p \max} = 9$ mm.

Technische beschrijving

Type	INOX
Voeding f_z per tand	0,2 mm
Hoekradius	0,8 mm
Serie	Softcut®
ISO-code wisselplaat	APMT 180508 ER
Soort	HB7630
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	170 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	130 m/min	M
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		