

Garant
APMT 133516 ER, HB7730, Type: GG


Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 215371 GG |
| GTIN | 4045197673640 |
| Artikelklasse | 21A |

Omschrijving

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,25 \times D$ / $a_p = 4$ mm, $a_{p\max} = 6$ mm.

Hoekradius: 1,6 mm

Voeding f_z per tand: 0,18 mm

Technische beschrijving

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Voeding f_z per tand | 0,18 mm |
| Type | GG |
| Hoekradius | 1,6 mm |
| Serie | Softcut® |
| ISO-code wisselplaat | APMT 133516 ER |
| Soort | HB7730 |
| Snijmateriaal | HM |
| Producttype | Wisselplaat voor het frezen |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V_c | ISO-code |
|--------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| GG(G) | geschikt | 250 m/min | K |
| nat maximaal | beperkt geschikt | | |
| droog | geschikt | | |