

**Garant****APET 133504 FR, HU7810, Type: ALU**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	215302 ALU
GTIN	4045197601131
Artikelklasse	21A

## Omschrijving

**Opmerking:**Toepassingsrichtwaarden voor  $a_e = 0,25 \times D$  /  $a_p = 4$  mm,  $a_{p\max} = 6$  mm.

Hoekradius: 0,4 mm

Voeding  $f_z$  per tand: 0,2 mm

## Technische beschrijving

Type	ALU
Voeding $f_z$ per tand	0,2 mm
Hoekradius	0,4 mm
Serie	Softcut®
ISO-code wisselplaat	APET 133504 FR
Soort	HU7810
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

## Gebruikersgegevens

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
Alu kunststoffen	geschikt	600 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	500 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	400 m/min	N
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		