

USB-laadadapter, Type: 2



Bestelgegevens

Bestelnummer	081149 2
GTIN	4008496066162
Artikelklasse	08C

Omschrijving

Uitvoering:

- **Totale output: 38 W voor geoptimaliseerd en snel laden**
- **De nieuwste GN-technologie**
- **Technologische trend: Power Delivery en Quick Charge voor snel en intelligent laden**
- **AC-ingang: 100-240 V ~ 1.0 A 50-60 Hz**
- **1x USB type C aansluiting: 5 V/ 3 A; 9 V/2,22 A; 12 V/1,67 A (20 W max.)**
- **1x USB A QC aansluiting: 5 V/3 A; 9 V/2 A; 12 V/1,5 A (max. 18 W)**
- **Gelijktijdig laden van maximaal 2 apparaten**
- **Superlicht, erg handzaam en compact**
- **Modern en hoogwaardig ontwerp**
- **Gegarandeerde en bewezen VARTA kwaliteit**

Technische beschrijving

Aantal laadplaatsen voor USB	2
Nominale spanning	100 - 240 V
Lengte	80 mm
Hoogte	195 mm

Gegevensblad

Netfrequentie	50 - 60 Hz
Maximaal aantal laadplaatsen	2
Breedte	35 mm
Fabrikantnummer	VARTA Speed Charger 38 W
Producttype	Lader