

Yale

Machinekrik met hefvoet YAM, Belastbaarheid: 10t



Bestelgegevens

Bestelnummer	086046 10
GTIN	4025092154000
Artikelklasse	08Y

Omschrijving

Uitvoering:

Machinekrik met compacte afmetingen; de last kan zowel met de hefvoet als met de kop worden geheven. Zeer stabiel, de pomphefboom is 270° draaibaar (niet maat 2).

Toepassing:

Oplichten, uitlijnen en omzetten van machines of vergelijkbare lasten en voor algemene reparatie- en montagewerkzaamheden.

Technische beschrijving

Hefvoet lengte	60 mm
Hoogte	325 mm
Maximale belastbaarheid	10 t
Minimale aanzethoogte	33 mm
Gewicht	38 kg
Automatische terugtrekveer	ja

Hefhoogte	145 mm
Breedte	240 mm
Hefvoet breedte	100 mm
Lengte	280 mm
Producttype	Hydraulische machinekrik