

Garant**Schijffrees met kraag breedte ap = 4 mm, Ø D: 80mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	218560 80
GTIN	4045197462398
Artikelklasse	210

Omschrijving**Uitvoering:**

Schijffrees van robuust speciaal staal voor vermindering van trillingen.

Toepassing:

Voor spiebaan- en sleuffrezen. Voor vlak of niet-vlak grondvlak te gebruiken.

Reservedeel:

Nr. 219948 (TX9; 2,0 Nm).

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 gr. 2,2** met steel nr. **674252 gr. IP9** gebruiken.

Schijffrees tot Ø D = 200 mm leverbaar.

Technische beschrijving

Snijkant-Ø D _c	80 mm
Opnameboring-Ø	22 mm
Totale lengte L _{totaal}	50 mm
geschikte wisselplaat	SN..1102

Effectief aantal snijkanten Z_{eff}	5
Kraaglengte L_1	15 mm
Maximale insnijddiepte $a_{e \text{ max}}$	20 mm
Kraag-Ø d_1	40 mm
Aantal wisselplaten	10
Schachtuitvoering	met boring
Inwendige koeling	nee
Gereedschapswissel	PowerCard
ISO-code wisselplaat	SN.. 1102
Wisselplaatschroevenset	219948 (IP9; 2,0 Nm)
Producttype	Schijffrees

Accessoires

Wisselplaatschroevenset 10-delig	219948
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 9IP	674252 9IP
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,2 Nm	211750 2,2