

Garant**Snijplaat breedte 2,2 mm, Type: INOX****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 218460 INOX |
| GTIN | 4045197648266 |
| Artikelklasse | 21B |

Omschrijving**Toepassing:**

Voor schijffrezen nr. 218408 – 218444 en steekzwaard nr. 273560.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor a_e max.

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Type | INOX |
| Tolerantie a_p | 0 / +0,3 mm |
| Voeding f_z | 0,07 mm |
| Hoekradius | 0,2 mm |
| Soort | HB7635 |
| Snijmateriaal | HM |
| Aantal wisselingen/snijkanten | 1 |
| Coating | TiAlN |

Producttype

Wisselplaat voor het frezen