

**Garant****VHM-opname cilindrisch, kort, Cilinderschacht, Voor snijkop-Ø D: 25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	210561 25
GTIN	4045197558091
Artikelklasse	21Z

**Omschrijving****Uitvoering:**

precisiegeslepen opname voor GARANT TopCut schroefkoppen. **Systeem rondloopnauwkeurigheid  $\leq 10 \mu\text{m}$**  dankzij combinatie van conische en aantrekvlakken. Zonder spanvlak (voor HSC-bewerking). **Tolerantie = h6.**

**Opmerking:**

**Maximale freesdiepte** =  $L_1 + l$ ;  $l$  = zie afmetingen schroefkoppen: Nr. 210050 – 210410.

Spansleutel = nr. 219987.

Inzet voor momentsleutel = nr. 219986.

Bij lange gereedschapuitsteeklengtes technologische gegevens verlagen.

**Technische beschrijving**

Buiten-Ø $d_1$	24,8 mm
Voor snijkop-Ø D	25 mm
Schacht-Ø $D_s$ h6	25 mm
Nuttige lengte $L_1$	117 mm
Aanbevolen aanhaalmoment	35 Nm
Totale lengte L	175 mm
Serie	TopCut
Opname	Cilinderschacht
Inwendige koeling	ja
Producttype	Inschroeffreesopname

