

**Garant**

**Opname cilindrisch zonder inwendige koeling, Weldonschacht, Voor snijkop-  
Ø D: 25mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	210555 25
GTIN	4045197522672
Artikelklasse	21Z

**Omschrijving****Uitvoering:**

precisiegeslepen opname voor GARANT TopCut schroefkoppen. **Systeem rondloopnauwkeurigheid  $\leq 10 \mu\text{m}$**  dankzij combinatie van conische en aantrekvlakken.

**Opmerking:**

**Maximale freesdiepte** =  $L_1 + l$ ; l = zie afmetingen schroefkoppen: Nr. 210050 – 210410.  
Spansleutel = nr. 219987.

Inzet voor momentsleutel = nr. 219986.

Bij lange gereedschapuitsteeklengtes technologische gegevens verlagen.

**Technische beschrijving**

Nuttige lengte $L_1$	62 mm
Buiten-Ø $d_1$	24,8 mm
Voor snijkop-Ø D	25 mm
Aanbevolen aanhaalmoment	35 Nm
Totale lengte L	120 mm
Schacht-Ø $D_s$	25 mm
Serie	TopCut
Opname	Weldonschacht
Producttype	Inschroeffreesopname

