

# Yale

Universele cilinder YS, drukkracht/slag (t/mm): 10/100



## Bestelgegevens

Bestelnummer	086060 10/100
GTIN	4025092150071
Artikelklasse	08Y

## Omschrijving

### Uitvoering:

Alle in- en aangebouwde onderdelen voldoen aan de **metrische normen**, hetgeen de montage en service evenals de verstrekking van reserveonderdelen aanzienlijk vereenvoudigt. **100% compatibel** met alle gangbare hydraulische 700 bar-systemen.

De universele cilinders zijn zeer goed **bestand tegen zijdelingse belasting** en beschikken over een terugtrekveer en slechts één slangaansluiting met snelkoppeling.

### Toepassing:

Voor alle drukwerkzaamheden waarbij het op grote kracht en geringe afmetingen aankomt. Ideaal voor gebruik in toestellen en werkplaatspersen door standaard metrische bevestigingsschroefdraad. **Toepasbaar in alle posities.**

### Levering:

Inclusief drukaansluiting 3/8-NPT. De levering is bedrijfsklaar inclusief koppelingsmof, gehard stalen drukstuk (stempel) en bevestigingsschroefdraad **zonder** aansluitleidingen en adapter.

### Opmerking:

**Gesloten systemen worden af fabriek voorgemonteerd, gevuld en ontlucht.**

Hydraulische handpomp zie nr. 086050, hydraulische slang nr. 086081, manometer nr. 086087.

## Technische beschrijving

Lengte ingeschoven	178 mm
--------------------	--------

Hefhoogte	100 mm
Gewicht	2,8 kg
Maximale drukkracht	100 kN
Olievolume	146 ml
Cilinder buiten-Ø	57 mm
Producttype	Hydraulische cilinder

## Accessoires

Hydraulische slang HHC inclusief fabrieksmontage / vullen Lengte 2 m	086081 2
Hydraulische handpomp HPS Aantal treden / tankvolume 2/2 l	086050 2/2
Hydraulische handpomp HPS Aantal treden / tankvolume 2/4 l	086050 2/4
Hydraulische slang HHC inclusief fabrieksmontage / vullen Lengte 6 m	086081 6
Hydraulische slang HHC inclusief fabrieksmontage / vullen Lengte 3 m	086081 3
Hydraulische handpomp HPS Aantal treden / tankvolume 1/0,7 l	086050 1/0,7
Hydraulische handpomp HPS Aantal treden / tankvolume 2/0,7 l	086050 2/0,7
Hydraulische slang HHC inclusief fabrieksmontage / vullen Lengte 1 m	086081 1