

Garant**Schijffrees met kraag breedte ap = 4 mm, Ø D: 125mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	218560 125
GTIN	4045197647559
Artikelklasse	210

Omschrijving**Uitvoering:**

Schijffrees van robuust speciaal staal voor vermindering van trillingen.

Toepassing:

Voor spiebaan- en sleuffrezen. Voor vlak of niet-vlak grondvlak te gebruiken.

Reservedeel:

Nr. 219948 (TX9; 2,0 Nm).

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 gr. 2,2** met steel nr. **674252 gr. IP9** gebruiken.

Schijffrees tot Ø D = 200 mm leverbaar.

Technische beschrijving

Effectief aantal snijkanten Z_{eff}	6
geschikte wisselplaat	SNHX
Snijkant-Ø D_c	125 mm
Opnameboring-Ø	40 mm

Kraag-Ø d ₁	70 mm
Totale lengte L _{totaal}	50 mm
Maximale insnijddiepte a _{e,max}	23,7 mm
Aantal wisselplaten	12
Schachtuitvoering	met boring
Inwendige koeling	nee
Gereedschapswissel	PowerCard
ISO-code wisselplaat	SN.. 1102
Wisselplaatschroevenset	219948 (IP9; 2,0 Nm)
Producttype	Schijffrees

Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 9IP	674252 9IP
Wisselplaatschroevenset10-delig	219948