

**Garant****Snijplaat breedte 1,5 mm, Type: ST900****Bestelgegevens**

Bestelnummer	218450 ST900
GTIN	4045197534231
Artikelklasse	21B

**Omschrijving****Toepassing:**

Voor schijffrezen nr. 218408 – 218444 en steekzwaard nr. 273560.

**Opmerking:**

Toepassingsrichtwaarden voor  $a_e$  max.

Type: ST900

Hoekradius: 0,15 mm

Soort: HB7535

Voeding  $f_z$ : 0,1 mm

Tolerantie  $a_p$ :  $-0 / +0,3$  mm

**Technische beschrijving**

Type	ST900
Tolerantie $a_p$	$-0 / +0,3$ mm
Voeding $f_z$	0,1 mm
Hoekradius	0,15 mm
Soort	HB7535

Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijanten	1
Coating	TiAlN
Producttype	Wisselplaat voor het frezen