

**Garant**
**Opname conisch, HSK-A 63, Voor snijkop-Ø D: 12mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	210582 12
GTIN	4045197557964
Artikelklasse	21Z

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

precisiegeslepen opname voor GARANT TopCut schroefkoppen. **Systeem rondloopnauwkeurigheid  $\leq 10 \mu\text{m}$**  dankzij combinatie van conische en aantrekvlakken.

**Opmerking:**

**Maximale freesdiepte** =  $L_1 + l$ ;  $l$  = zie afmetingen schroefkoppen: Nr. 210050 – 210410.

Spansleutel = nr. 219987.

Inzet voor momentsleutel = nr. 219986.

Bij lange gereedschapuitsteeklengtes technologische gegevens verlagen.

**Technische beschrijving**

Nuttige lengte $L_1$	48 mm
Afkoppellengte A-maat	74 mm
Voor snijkop-Ø D	12 mm
Buiten-Ø $d_1$	11,8 mm
Aanbevolen aanhaalmoment	10 Nm
Serie	TopCut
Opname	HSK-A 63
Inwendige koeling	ja
Producttype	Inschroeffreesopname

