

Garant**Snijplaat breedte 3,1 mm, Type: ALU****Bestelgegevens**

Bestelnummer	218470 ALU
GTIN	4045197534309
Artikelklasse	21B

Omschrijving**Toepassing:**

Voor schijffrezen nr. 218408 – 218444 en steekzwaard nr. 273560.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor a_e max.

Type: ALU

Hoekradius: 0,2 mm

Soort: HU7810

Voeding f_z : 0,13 mm

Tolerantie a_p : $-0 / +0,3$ mm

Technische beschrijving

Tolerantie a_p	$-0 / +0,3$ mm
Type	ALU
Voeding f_z	0,13 mm
Hoekradius	0,2 mm
Soort	HU7810

Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijanten	1
Coating	TiAlN
Producttype	Wisselplaat voor het frezen